



































































## Plăcuțe standard german și francez: ghid pentru alegere

|   | 2 module  | 2+2 module<br>(Interax 71 mm)   | 2+2+2 module<br>(Interax 71 mm)   | 2+2+2+2 module<br>(Interax 71 mm)  | 2+2 module<br>(Interax 57 mm)   | 2+2+2 module<br>(Interax 57 mm)   |
|---|---|---|---|--|---|---|
|   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tehnopolimer metalizat</b>   |   |   |   |  |   |   |
|  Bronzo metallizzato  | 14642.26  | 14643.26  | 14644.26  | 14669.26   | -   | -   |
|  Argento metallizzato | 14642.27  | 14643.27  | 14644.27  | 14669.27   | -   | -   |
| <b>Tehnopolimer</b>   |   |   |   |  |   |   |
|  Bianco**             | 14642.01-14642.AB.01  | 14643.01-14643.AB.01  | 14644.01-14644.AB.01  | 14669.01-14669.AB.01   | 14645.01  | 14646.01  |
|  Avorio               | 14642.02  | 14643.02  | 14644.02  | 14669.02   | 14645.02  | 14646.02  |
|  Beige                | 14642.03  | 14643.03  | 14644.03  | 14669.03   | 14645.03  | 14646.03  |
|  Crema                | 14642.04  | 14643.04  | 14644.04  | 14669.04   | 14645.04  | 14646.04  |
|  Nero                 | 14642.05  | 14643.05  | 14644.05  | 14669.05   | 14645.05  | 14646.05  |
|  Bianco granito       | 14642.06  | 14643.06  | 14644.06  | 14669.06   | 14645.06  | 14646.06  |
|  Argento opaco        | 14642.20  | 14643.20  | 14644.20  | 14669.20   | 14645.20  | 14646.20  |
|  Nichel opaco         | 14642.21  | 14643.21  | 14644.21  | 14669.21   | 14645.21  | 14646.21  |
|  Champagne opaco      | 14642.22  | 14643.22  | 14644.22  | 14669.22   | 14645.22  | 14646.22  |
|  Marrone micalizzato  | 14642.23  | 14643.23  | 14644.23  | 14669.23   | 14645.23  | 14646.23  |
|  Oro lucido          | 14642.24  | 14643.24  | 14644.24  | 14669.24   | 14645.24  | 14646.24  |
|  Oro opaco          | 14642.25  | 14643.25  | 14644.25  | 14669.25   | 14645.25  | 14646.25  |
| <b>Reflex</b>   |   |   |   |  |   |   |
|  Reflex cenere      | 14642.40  | 14643.40  | 14644.40  | 14669.40   | -   | -   |
|  Reflex neve        | 14642.41  | 14643.41  | 14644.41  | 14669.41   | -   | -   |
|  Reflex aria        | 14642.42  | 14643.42  | 14644.42  | 14669.42   | -   | -   |
|  Reflex ambra       | 14642.43  | 14643.43  | 14644.43  | 14669.43   | -   | -   |
|  Reflex menta       | 14642.44  | 14643.44  | 14644.44  | 14669.44   | -   | -   |
|  Reflex acqua       | 14642.45  | 14643.45  | 14644.45  | 14669.45   | -   | -   |
|  Reflex cedro       | 14642.46  | 14643.46  | 14644.46  | 14669.46   | -   | -   |
|  Reflex smeraldo    | 14642.47  | 14643.47  | 14644.47  | 14669.47   | -   | -   |
|  Reflex arancio     | 14642.48  | 14643.48  | 14644.48  | 14669.48   | -   | -   |
|  Reflex tabacco     | 14642.49  | 14643.49  | 14644.49  | 14669.49   | -   | -   |
|  Reflex zaffiro     | 14642.50  | 14643.50  | 14644.50  | 14669.50   | -   | -   |
|  Reflex rubino      | 14642.51  | 14643.51  | 14644.51  | 14669.51   | -   | -   |

## Tipuri de instalare

| Modul  | Cutii   | Suport   | Plăci*  |  |
|--|---|--|---|--|
| 1 și 2 module pentru cutie încorporabilă ø 60 mm | <p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p><b>V71001</b><br/>Zidarie GW 650 °C, albastru<br/><b>V71001.AU</b><br/>GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71701</b><br/>Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru</p> | <p><b>Montaj aparent</b></p>  <p><b>09971.A</b><br/>Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001<br/><b>09971.01:</b> alb<br/><b>Δ 09971.SL:</b> Silver</p>  <p><b>09972.01</b><br/>Adancime 30 mm, alb<br/><b>Δ 09972.SL:</b> Silver</p>   | <p><b>Suport</b></p>   <p><b>14601</b><br/>1 modul, cu gheare<br/><b>14601.G</b><br/>Ca mai sus, gri</p>     <p><b>14600</b><br/>1 modul, fara suruburi<br/><b>14600.G</b><br/>Ca mai sus, gri</p> <p><b>14602</b><br/>2 module, cu gheare<br/><b>14602.G</b><br/>Ca mai sus, gri</p> <p><b>14603</b><br/>2 module, fara suruburi<br/><b>14603.G</b><br/>Ca mai sus, gri</p> <p><b>14604</b><br/>2 module, cu gheare</p> <p><b>14605</b><br/>2 module, fara suruburi</p> | <p><b>Plăci*</b></p>  <p><b>14641...</b><br/>1 modul<br/>Dimensiuni: 80x80x9 mm</p>  <p><b>14642...</b><br/>2 module<br/>Dimensiuni: 80x80x9 mm</p>  <p><b>14642.C.01</b><br/>2 module, cu capac, alb.<br/>Dimensiuni: 80x80x14 mm</p>  |
|  | 2 module centrale   | <p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p><b>V71001</b><br/>Zidarie GW 650 °C, albastru<br/><b>V71001.AU</b><br/>GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71701</b><br/>Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru</p>  <p><b>V71303</b><br/>Zidarie GW 650 °C, albastru<br/><b>V71303.AU</b><br/>GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71703</b><br/>Gips carton, GW 850 °C, albastru</p> | <p><b>Montaj aparent</b></p>  <p><b>09971.A</b><br/>Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001<br/><b>09971.01:</b> alb<br/><b>Δ 09971.SL:</b> Silver</p>  <p><b>09972.01</b><br/>Adancime 30 mm, alb<br/><b>Δ 09972.SL:</b> Silver</p>  <p><b>09975.A</b><br/>Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001<br/><b>09975.01:</b> alb<br/><b>Δ 09975.SL:</b> Silver</p>   | <p><b>Suport</b></p>     <p><b>14602</b><br/>2 module, cu gheare<br/><b>14602.G</b><br/>Ca mai sus, gri</p> <p><b>14603</b><br/>2 module, fara suruburi<br/><b>14603.G</b><br/>Ca mai sus, gri</p> <p><b>14604</b><br/>2 module, cu gheare</p> <p><b>14605</b><br/>2 module, fara suruburi</p>  <p><b>14612</b><br/>2 module centrale, cu suruburi</p> |
| 3  |   | <p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p><b>V71303</b><br/>Zidarie GW 650 °C, albastru<br/><b>V71303.AU</b><br/>GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71703</b><br/>Gips carton, GW 850 °C, albastru</p>   | <p><b>Montaj aparent</b></p>  <p><b>09975.A</b><br/>Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001<br/><b>09975.01:</b> alb<br/><b>Δ 09975.SL:</b> Silver</p>   | <p><b>Suport</b></p>  <p><b>14613</b><br/>3 module, cu suruburi<br/><b>14613.G</b><br/>Ca mai sus, gri</p>  |
| 4  | <p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p><b>V71304</b><br/>Zidarie GW 650 °C, albastru<br/><b>V71304.AU</b><br/>GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71704</b><br/>Gips carton, GW 850 °C, albastru</p>          | <p><b>Montaj birou</b></p>  <p><b>14784</b><br/>4 module, alb<br/><b>14784.SL:</b> Silver</p>   | <p><b>Suport</b></p>  <p><b>14614</b><br/>4 module, cu suruburi</p>  | <p><b>Plăci*</b></p>  <p><b>14654...</b><br/>4 module<br/>Dimensiuni: 142x80x9 mm</p>   |

## Tipuri de instalare

| Modul       | Cutii  | Suport  | Plăci*  |   |
|-------------|--|---|---|---|
| 7           | <p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>V71306<br/>Zidarie<br/>GW 650 °C, albastru<br/>V71306.AU<br/>GW 960 °C, negru</p> <p>V71706<br/>Gips carton<br/>GW 850 °C, albastru</p> | <p><b>Montaj birou</b></p>  <p>14787<br/>7 module, alb<br/>14787.SL: Silver</p>                                      |  <p>14617<br/>7 module,<br/>cu suruburi</p>   |  <p>14657...<br/>7 module<br/>Dimensiuni: 206x80x9 mm</p>  |
| 8<br>(4+4)  | <p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>V71318<br/>Zidarie<br/>GW 650 °C, albastru</p> <p>V71718<br/>Gips carton<br/>GW 850 °C, albastru</p>                                    | <p><b>Montaj birou</b></p>  <p>14788<br/>8 module, alb<br/>14788.SL: Silver<br/>Dimensiuni: 142,2x150,3x134 mm</p> |  <p>21554...<br/>Video touch screen 4,3"<br/>Full Flat</p>  <p>21511.1...<br/>Color touch screen, 4,3", Full Flat,<br/>with built-in 8-module frame</p>  <p>21848.1...<br/>Color touch screen, 4,3", Full Flat,<br/>Well-contact Plus, cu rama<br/>incorporată cu 8 module</p>  <p>14618<br/>8 module (4+4), cu suruburi</p> |  <p>14668...<br/>8 module<br/>Dimensiuni: 142,5x151x9 mm</p>  <p>14668...<br/>8 module<br/>Dimensiuni: 142,5x151x9 mm</p> |
| 6<br>(3+3)  | <p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>09996<br/>Zidarie GW 650 °C,<br/>albastru<br/>09996.AU<br/>GW 960 °C, negru</p>   |  <p>14619<br/>6 module (3+3) 4x4",<br/>cu suruburi</p>  |  <p>14659...<br/>6 module<br/>Dimensiuni: 120x132x11 mm</p>  |   |
| 14<br>(7+7) | <p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>V71320<br/>Zidarie<br/>GW 650 °C, albastru</p> <p>V71720<br/>Gips carton<br/>GW 850 °C, albastru</p>                                  | <p><b>Montaj aparent</b></p>  <p>09920.01, alb<br/>Δ 09920.SL, Silver</p>  |  <p>14620...<br/>14 module (7+7),<br/>cu suruburi</p>   |  <p>14690...<br/>14 module (7+7)<br/>Dimensiuni: 206x148x11 mm</p>   |



## Personalizarea

### Intrerupatoare si placi cu personalizare

Tehnologia laser folosita de VIMAR permite inscripționarea tastelor și plăcilor cu orice nume, logotip sau marca cu o precizie absolută și foarte lizibile, chiar și pentru cantități mici.

#### Indicații pentru personalizare

- sunt personalizabile toate comenzile, tastele și plăcile, cu modalitățile și pozițiile descrise aici;
- pentru Plana Silver sunt personalizabile numai tastele: **14021.G.SL**, **14022.G.SL** și **14023.G.SL**;
- nu pot fi personalizate următoarele plăci: **marrone micalizzato (23)**, **oro lucido (24)**, **oro opaco (25)**, **frassino (31)**, **abete (32)**, **makoré (33)**, **ottone anticato (76)**;
- pentru personalizarea plăcilor din lemn, prețurile și cantitățile se negociază cu rețeaua de distribuție.
- pentru butoane inscripționate, verificați mai întâi dacă simbolul dorit nu este deja inclus în tabelul de mai sus;
- personalizarea vizibilă pe întineric este posibilă numai pentru comenzile și tastele cu simboluri care sunt cuprinse deja în catalog sau pentru tastele interschimbabile cu zonă pentru personalizare (de ex. 14021.G, 14022.G și 14023.G).

#### Avantajele tehnologiei de inscripționare cu laser

- simbolurile inscripționate nu se deteriorează în timp;
- reproducerea fidelă chiar și a liniilor foarte fine sau a imaginilor foarte complexe;

- onorarea comenzilor chiar și pentru cantități mici;
- posibilitatea de a comanda aceleași personalizări la momente diferite de timp cu rezultate identice.

#### Cateva limite ale tehnologiei

- nu este posibilă reproducerea imaginilor colorate.

#### Ce trebuie să ne furnizați

- o imagine alb-negru a simbolului dorit, cu linii de 2-3 ori mai mari decât dimensiunile reale;
- imaginea poate fi furnizată pe suport magnetic în format EPS, TIFF sau JPEG.

#### Ce trebuie evitat

- nu trimiteți fotocopii;
- nu trimiteți imaginile pe fax (acestea au o rezoluție scăzută și este imposibilă reproducerea laser).

#### Cum trebuie procedat

- încercați imediat care trebuie reprodusă, fără a folosi agrafe, hartie adezivă
- trimiteți toată documentația reprezentantului/distribuitorului, care o vor trimite la Vimar.

#### Timpu estimat pentru livrare

- 10 zile pentru mostră
- 10 zile de la confirmarea comenzii.

Simboluri standard și cuvinte (simbolurile marcate cu ♦ se găsesc în catalog)

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |         |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| ♦ S14.001  | S14.002    | S14.003    | S14.004    | S14.005    | S14.006    | S14.007    | S14.008    | S14.009    | S14.010    | S14.011    | S14.012    | S14.013    | S14.014    | S14.015   | S14.016    | S14.017 |
| S14.018    | S14.019    | S14.020    | S14.021    | S14.022    | S14.023    | S14.024    | S14.025    | S14.026    | S14.027    | S14.028    | ♦ S14.029  | S14.030    | S14.031    | S14.032   | S14.033    | S14.034 |
| S14.035    | S14.036    | S14.037    | S14.038    | ♦ S14.039  | ♦ S14.040  | S14.041    | S14.042    | S14.043    | S14.044    | S14.045    | S14.046    | S14.047    | S14.048    | ♦ S14.049 | S14.050    | S14.051 |
| S14.052    | ♦ S14.053  | ♦ S14.054  | ♦ S14.055  | ♦ S14.056  | ♦ S14.057  | ♦ S14.058  | ♦ S14.059  | ♦ S14.060  | S14.061    | S14.062    | S14.063    | S14.064    | S14.065    | S14.066   | S14.067    | S14.068 |
| S14.069    | S14.070    | S14.071    | S14.072    | ♦ S14.073  | ♦ S14.074  | S14.075    | S14.076    | S14.077    | S14.078    | S14.079    | S14.080    | S14.081    | S14.082    | S14.083   | S14.084    | S14.085 |
| S14.086    | S14.087    | S14.088    | S14.089    | S14.090    | S14.091    | S14.092    | S14.093    | S14.094    | S14.095    | S14.096    | S14.097    | S14.098    | S14.099    | S14.100   | S14.101    | S14.102 |
| S14.103    | S14.104    | S14.105    | S14.106    | S14.107    | S14.108    | S14.109    | S14.110    | S14.111    | S14.112    | S14.113    | S14.114    | S14.115    | S14.116    | ♦ S14.117 | S14.118    | S14.119 |
| S14.120    | S14.121    | S14.122    | S14.123    | S14.124    | S14.125    | S14.126    | S14.127    | S14.128    | S14.129    | S14.130    | S14.131    | S14.132    | S14.133    | S14.134   | S14.135    | S14.136 |
| S14.137    | S14.138    | S14.139    | S14.140    | S14.141    | S14.142    | S14.143    | S14.144    | S14.145    | S14.146    | S14.147    | S14.148    | S14.149    | S14.150    | S14.151   | S14.152    | S14.153 |
| S14.154    | S14.155    | S14.156    | S14.157    | S14.158    | S14.159    | S14.160    | S14.161    | S14.162    | S14.163    | S14.164    | S14.165    | S14.166    | S14.167    | S14.168   | S14.169    | S14.170 |
| S14.171    | S14.172    | S14.173    | S14.174    | S14.175    | S14.176    | S14.177    | S14.178    | S14.179    | S14.180    | S14.181    | S14.182    | S14.183    | S14.184    | S14.185   | S14.186    | S14.187 |
| light      | open       | close      | alarm      | come in    | back       | stairs     | bathroom   | cellar     | storeroom  | attic      | terrace    | outside    | garden     | garage    | general    |         |
| S14.188.EN | S14.189.EN | S14.190.EN | S14.191.EN | S14.192.EN | S14.193.EN | S14.194.EN | S14.195.EN | S14.196.EN | S14.197.EN | S14.198.EN | S14.199.EN | S14.200.EN | S14.201.EN | S14.202   | S14.203.EN |         |