






































































	1 modul	2 module	2 module centrale	3 module	4 module	7 module
						
<b>Metal</b>						
 Bronzo metallizzato	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
 Argento metallizzato	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
 Verde metallizzato	14641.72	14642.72	14652.72	14653.72	14654.72	14657.72
 Blu metallizzato	14641.73	14642.73	14652.73	14653.73	14654.73	14657.73
 Nickel perlato	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
 Argento perlato	14641.75	14642.75	14652.75	14653.75	14654.75	14657.75
 Ottone anticato	-	14642.76	-	14653.76	14654.76	14657.76
 Alluminio spazzolato	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
<b>Lemn natural</b>						
 Acero	14641.61	14642.61	-	14653.61	14654.61	14657.61
 Pero	14641.62	14642.62	-	14653.62	14654.62	14657.62
 Ciliegio	14641.63	14642.63	-	14653.63	14654.63	14657.63
<b>Tehnopolimer</b>						
 Bianco**	14641.01	14642.01-14642.AB.01	14652.01	14653.01-14653.AB.01	14654.01-14654.AB.01	14657.01-14657.AB.01
 Avorio	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
 Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
 Crema	14641.04	14642.04	14652.04	14653.04	14654.04	14657.04
 Nero	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
 Bianco granito	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
 Argento opaco	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
 Nichel opaco	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
 Champagne opaco	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
 Marrone micalizzato	14641.23	14642.23	14652.23	14653.23	14654.23	14657.23
 Oro lucido	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
 Oro opaco	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
 Frassino	14641.31	14642.31	14652.31	14653.31	14654.31	14657.31
 Abete	14641.32	14642.32	14652.32	14653.32	14654.32	14657.32
 Makorè	14641.33	14642.33	14652.33	14653.33	14654.33	14657.33
<b>Reflex</b>						
 Reflex cenere	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
 Reflex neve	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
 Reflex aria	14641.42	14642.42	14652.42	14653.42	14654.42	14657.42
 Reflex ambra	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
 Reflex menta	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
 Reflex acqua	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
 Reflex cedro	14641.46	14642.46	14652.46	14653.46	14654.46	14657.46
 Reflex smeraldo	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
 Reflex arancio	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
 Reflex tabacco	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
 Reflex zaffiro	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
 Reflex rubino	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

\*\* .AB: tratament antibacterian

## Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*	
1 și 2 module pentru cutie încorporabilă ø 60 mm	<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p><b>V71001</b> Zidarie GW 650 °C, albastru <b>V71001.AU</b> GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71701</b> Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru</p>	<p><b>Montaj aparent</b></p>  <p><b>09971.A</b> Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 <b>09971.01:</b> alb <b>Δ 09971.SL:</b> Silver</p>  <p><b>09972.01</b> Adancime 30 mm, alb <b>Δ 09972.SL:</b> Silver</p>	<p><b>Suport</b></p>   <p><b>14601</b> 1 modul, cu gheare <b>14601.G</b> Ca mai sus, gri</p>     <p><b>14600</b> 1 modul, fara suruburi <b>14600.G</b> Ca mai sus, gri</p> <p><b>14602</b> 2 module, cu gheare <b>14602.G</b> Ca mai sus, gri</p> <p><b>14603</b> 2 module, fara suruburi <b>14603.G</b> Ca mai sus, gri</p> <p><b>14604</b> 2 module, cu gheare</p> <p><b>14605</b> 2 module, fara suruburi</p>	<p><b>Plăci*</b></p>  <p><b>14641...</b> 1 modul Dimensiuni: 80x80x9 mm</p>  <p><b>14642...</b> 2 module Dimensiuni: 80x80x9 mm</p>  <p><b>14642.C.01</b> 2 module, cu capac, alb. Dimensiuni: 80x80x14 mm</p>
	2 module centrale	<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p><b>V71001</b> Zidarie GW 650 °C, albastru <b>V71001.AU</b> GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71701</b> Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru</p>  <p><b>V71303</b> Zidarie GW 650 °C, albastru <b>V71303.AU</b> GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71703</b> Gips carton, GW 850 °C, albastru</p>	<p><b>Montaj aparent</b></p>  <p><b>09971.A</b> Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 <b>09971.01:</b> alb <b>Δ 09971.SL:</b> Silver</p>  <p><b>09972.01</b> Adancime 30 mm, alb <b>Δ 09972.SL:</b> Silver</p>  <p><b>09975.A</b> Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 <b>09975.01:</b> alb <b>Δ 09975.SL:</b> Silver</p>	<p><b>Suport</b></p>     <p><b>14602</b> 2 module, cu gheare <b>14602.G</b> Ca mai sus, gri</p> <p><b>14603</b> 2 module, fara suruburi <b>14603.G</b> Ca mai sus, gri</p> <p><b>14604</b> 2 module, cu gheare</p> <p><b>14605</b> 2 module, fara suruburi</p>  <p><b>14612</b> 2 module centrale, cu suruburi</p>
3		<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p><b>V71303</b> Zidarie GW 650 °C, albastru <b>V71303.AU</b> GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71703</b> Gips carton, GW 850 °C, albastru</p>	<p><b>Montaj aparent</b></p>  <p><b>09975.A</b> Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 <b>09975.01:</b> alb <b>Δ 09975.SL:</b> Silver</p>	<p><b>Suport</b></p>  <p><b>14613</b> 3 module, cu suruburi <b>14613.G</b> Ca mai sus, gri</p>
4	<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p><b>V71304</b> Zidarie GW 650 °C, albastru <b>V71304.AU</b> GW 960 °C, negru</p>  <p><b>V71704</b> Gips carton, GW 850 °C, albastru</p>	<p><b>Montaj birou</b></p>  <p><b>14784</b> 4 module, alb <b>14784.SL:</b> Silver</p>	<p><b>Suport</b></p>  <p><b>14614</b> 4 module, cu suruburi</p>	<p><b>Plăci*</b></p>  <p><b>14654...</b> 4 module Dimensiuni: 142x80x9 mm</p>

## Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*	
7	<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru</p> <p>V71706 Gips carton GW 850 °C, albastru</p>	<p><b>Montaj birou</b></p>  <p>14787 7 module, alb 14787.SL: Silver</p>	 <p>14617 7 module, cu suruburi</p>	 <p>14657... 7 module Dimensiuni: 206x80x9 mm</p>
8 (4+4)	<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>V71318 Zidarie GW 650 °C, albastru</p> <p>V71718 Gips carton GW 850 °C, albastru</p>		 <p>21554... Video touch screen 4,3" Full Flat</p>	 <p>14668... 8 module Dimensiuni: 142,5x151x9 mm</p>
	<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>V71318 Zidarie GW 650 °C, albastru</p> <p>V71718 Gips carton GW 850 °C, albastru</p>	<p><b>Montaj birou</b></p>  <p>14788 8 module, alb 14788.SL: Silver Dimensiuni: 142,2x150,3x134 mm</p>	 <p>21511.1... Color touch screen, 4,3", Full Flat, with built-in 8-module frame</p>  <p>21848.1... Color touch screen, 4,3", Full Flat, Well-contact Plus, cu rama incorporată cu 8 module</p>  <p>14618 8 module (4+4), cu suruburi</p>	 <p>14668... 8 module Dimensiuni: 142,5x151x9 mm</p>
6 (3+3)	<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>09996 Zidarie GW 650 °C, albastru 09996.AU GW 960 °C, negru</p>		 <p>14619 6 module (3+3) 4x4", cu suruburi</p>	 <p>14659... 6 module Dimensiuni: 120x132x11 mm</p>
14 (7+7)	<p><b>Montaj in zidarie</b></p>  <p>V71320 Zidarie GW 650 °C, albastru</p> <p>V71720 Gips carton GW 850 °C, albastru</p>	<p><b>Montaj aparent</b></p>  <p>09920.01, alb Δ 09920.SL, Silver</p>	 <p>14620... 14 module (7+7), cu suruburi</p>	 <p>14690... 14 module (7+7) Dimensiuni: 206x148x11 mm</p>

## Personalizarea

### Intrerupatoare si placi cu personalizare

Tehnologia laser folosita de VIMAR permite inscripționarea tastelor și plăcilor cu orice nume, logotip sau marca cu o precizie absoluta și foarte lizibile, chiar și pentru cantități mici.

#### Indicații pentru personalizare

- sunt personalizabile toate comenzile, tastele și plăcile, cu modalitățile și pozițiile descrise aici;
- pentru Plana Silver sunt personalizabile numai tastele: **14021.G.SL**, **14022.G.SL** și **14023.G.SL**;
- nu pot fi personalizate următoarele plăci: **marrone micalizzato (23)**, **oro lucido (24)**, **oro opaco (25)**, **frassino (31)**, **abete (32)**, **makoré (33)**, **ottone anticato (76)**;
- pentru personalizarea plăcilor din lemn, prețurile și cantitățile se negociază cu rețeaua de distribuție.
- pentru butoane inscripționate, verificați mai întâi dacă simbolul dorit nu este deja inclus în tabelul de mai sus;
- personalizarea vizibilă pe întineric este posibilă numai pentru comenzile și tastele cu simboluri care sunt cuprinse deja în catalog sau pentru tastele interschimbabile cu zonă pentru personalizare (de ex. 14021.G, 14022.G și 14023.G).

#### Avantajele tehnologiei de inscripționare cu laser

- simbolurile inscripționate nu se deteriorează în timp;
- reproducerea fidelă chiar și a liniilor foarte fine sau a imaginilor foarte complexe;

- onorarea comenzilor chiar și pentru cantități mici;
- posibilitatea de a comanda aceleași personalizări la momente diferite de timp cu rezultate identice.

#### Cateva limite ale tehnologiei

- nu este posibilă reproducerea imaginilor colorate.

#### Ce trebuie să ne furnizați

- o imagine alb-negru a simbolului dorit, cu linii de 2-3 ori mai mari decât dimensiunile reale;
- imaginea poate fi furnizată pe suport magnetic în format EPS, TIFF sau JPEG.

#### Ce trebuie evitat

- nu trimiteți fotocopii;
- nu trimiteți imaginile pe fax (acestea au o rezoluție scăzută și este imposibilă reproducerea laser).

#### Cum trebuie procedat

- încercați imediat care trebuie reprodusă, fără a folosi agrafe, hartie adezivă
- trimiteți toată documentația reprezentantului/distribuitorului, care o vor trimite la Vimar.

#### Timpu estimat pentru livrare

- 10 zile pentru mostră
- 10 zile de la confirmarea comenzii.

### Simboluri standard și cuvinte (simbolurile marcate cu ♦ se găsesc în catalog)

♦ S14.001	S14.002	S14.003	S14.004	S14.005	S14.006	S14.007	S14.008	S14.009	S14.010	S14.011	S14.012	S14.013	S14.014	S14.015	S14.016	S14.017
S14.018	S14.019	S14.020	S14.021	S14.022	S14.023	S14.024	S14.025	S14.026	S14.027	S14.028	♦ S14.029	S14.030	S14.031	S14.032	S14.033	S14.034
S14.035	S14.036	S14.037	S14.038	♦ S14.039	♦ S14.040	S14.041	S14.042	S14.043	S14.044	S14.045	S14.046	S14.047	S14.048	♦ S14.049	S14.050	S14.051
S14.052	♦ S14.053	♦ S14.054	♦ S14.055	♦ S14.056	♦ S14.057	♦ S14.058	♦ S14.059	♦ S14.060	S14.061	S14.062	S14.063	S14.064	S14.065	S14.066	S14.067	S14.068
S14.069	S14.070	S14.071	S14.072	♦ S14.073	♦ S14.074	S14.075	S14.076	S14.077	S14.078	S14.079	S14.080	S14.081	S14.082	S14.083	S14.084	S14.085
S14.086	S14.087	S14.088	S14.089	S14.090	S14.091	S14.092	S14.093	S14.094	S14.095	S14.096	S14.097	S14.098	S14.099	S14.100	S14.101	S14.102
S14.103	S14.104	S14.105	S14.106	S14.107	S14.108	S14.109	S14.110	S14.111	S14.112	S14.113	S14.114	S14.115	S14.116	♦ S14.117	S14.118	S14.119
S14.120	S14.121	S14.122	S14.123	S14.124	S14.125	S14.126	S14.127	S14.128	S14.129	S14.130	S14.131	S14.132	S14.133	S14.134	S14.135	S14.136
S14.137	S14.138	S14.139	S14.140	S14.141	S14.142	S14.143	S14.144	S14.145	S14.146	S14.147	S14.148	S14.149	S14.150	S14.151	S14.152	S14.153
S14.154	S14.155	S14.156	S14.157	S14.158	S14.159	S14.160	S14.161	S14.162	S14.163	S14.164	S14.165	S14.166	S14.167	S14.168	S14.169	S14.170
S14.171	S14.172	S14.173	S14.174	S14.175	S14.176	S14.177	S14.178	S14.179	S14.180	S14.181	S14.182	S14.183	S14.184	S14.185	S14.186	S14.187
light	open	close	alarm	come in	back	stairs	bathroom	cellar	storeroom	attic	terrace	outside	garden	garage	general	
S14.188.EN	S14.189.EN	S14.190.EN	S14.191.EN	S14.192.EN	S14.193.EN	S14.194.EN	S14.195.EN	S14.196.EN	S14.197.EN	S14.198.EN	S14.199.EN	S14.200.EN	S14.201.EN	S14.202	S14.203.EN	